

L-Çabuk Bağlantı Rakoru QSL-V0-3/8-10

Ürün numarası: 160518

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	8.3 mm
Yangın testi malzeme	UL94 V-0 (gövde) UL94 V-0 (gevşetme halkası)
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	15.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	36 g
Montaj türü	Dış altıgen SW17
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R3/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	siyah
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	PBT
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik Pirinç