

## L-Dirsek Bağlantı QSL-V0-12

Ürün numarası: 160543

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                           |
| Nominal genişlik                        | 10 mm                                                              |
| Yangın testi malzeme                    | UL94 V-0 (gövde)<br>UL94 V-0 (gevşetme halkası)                    |
| Tasarım                                 | L şekli<br>İtme-çekme prensibi                                     |
| Hazne boyutu                            | 1                                                                  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                   |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Ortam sıcaklığı                         | 0 °C...60 °C                                                       |
| Ürün ağırlığı                           | 28 g                                                               |
| Pnömatik bağlantı 1                     | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için                                  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için                                  |
| Gevşetme halkası rengi                  | siyah                                                              |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                        |
| Gövde malzemesi                         | PBT                                                                |
| Gevşetme halkası malzemesi              | PBT                                                                |
| Hortum contası malzemesi                | NBR                                                                |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik<br>Pirinç                          |