

# Kompakt silindir AEVULQZ-3"- -A-P-A

Ürün numarası: 160674


FESTO

Temassız algılama için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı. Erkek dişli piston mili.

Piston kolu disisi için somun dahil edilmistir

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Temsili örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,2 ... 1 "
Piston çapı	3"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Piston kolu ucu	Erkek diş
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' da teorik itme kuvveti	2.733 N
0 mm strokda hareket eden kütle	307 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	25 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.772 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	107 g
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı