



**Dağıtım modülü**  
**PMBL-186-HP3-H**  
Ürün numarası: 1609073

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                             | Değer                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nominal genişlik DN                 | 54                                                     |
| Seri                                | L                                                      |
| Montaj konumu                       | herhangi bir                                           |
| Tasarım                             | Dağıtım Modülü                                         |
| Çalışma basıncı                     | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar                        |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | AB basınçlı ekipman direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri |
| İşletim ortamı                      | ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava          |
| Korozyon direnci sınıfı KBK         | 2 - orta derece korozyona maruziyet                    |
| LABS uygunluğu                      | VDMA24364 Zone III                                     |
| Depolama sıcaklığı                  | -10 °C...60 °C                                         |
| Gıdaya uygunluk                     | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                   |
| Akışkan sıcaklığı                   | 5 °C...60 °C                                           |
| Ortam sıcaklığı                     | 5 °C...60 °C                                           |
| Pnömatik bağlantı 3                 | G1                                                     |
| Pnömatik bağlantı 4                 | G1                                                     |
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                                            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi   | NBR                                                    |
| Gövde malzemesi                     | Dövme alüminyum alaşım                                 |