

Açılı soket
PEV-1/4-A-WD
Ürün numarası: 161209

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu açılı soket
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-40 °C...90 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu