


Hassas filtre PFML-90-HP3-AST

Ürün numarası: 1612487

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	L
Boyut	90
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Su tahliye	manuel
Çalışma basıncı	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [2:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:4:2] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	10220 l/dak
Filtre verimliliği	99.99998 %
Maks. yoğunlaşma miktarı	200 cm³
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
Montaj türü	Hat kurulumu
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	7700 g
Hacim	3