

# Flanş bağlantısı FZF-40

Ürün numarası: 161815

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	109 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Vida malzemesi	Çelik, galvanize