



# Açılı tutucu HGW-25-A

Ürün numarası: 161834

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,  
açılma açısı 40°, pozisyonun temassız algılaması için.  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	25
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Max. Açılma açısı	40 deg
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Açı
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	50 ms
6 bar' da min. kapama süresi	40 ms
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
6 bar'da toplam tutma torku, açma	360 Ncm
6 bar'da toplam tutma torku, kapama	320 Ncm
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	54 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	1,7 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	0,6 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	1,1 Nm
Ürün ağırlığı	250 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	POM
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı sert eloksal kaplama
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Alet çeliği Nikel kaplı