

## Açılı soket MPPE-3-B

Ürün numarası: 161839

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	500
Montaj türü	rakor somunu ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	65 g
Elektrik bağlantısı	8 kutuplu açılı soket lehimlenebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	60 V
Akım taşıma kapasitesi	5 A
Kablo bağlantısı	Pg9
İzin verilen kablo çapı	6 mm...8 mm
Bağlantı kesiti	0.75 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-30 °C...95 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Bakır kalaylı