

## Yer baęlantı CRLNG-40

Ürün numarası: 161841

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Deęer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standarda dayalı                               | ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LABS uygunluęu                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Ortam sıcaklığı                                | -40 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maks. yük kapasitesi                           | 1.5 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ürün ağırlığı                                  | 161 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sabitleme malzemesi                            | elektro parlatma<br>yüksek alaşımlı çelik                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yatak malzemesi                                | Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |