

Yer bağlantı CRLNG-100

Ürün numarası: 161845

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	100
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.Istisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Maks. yük kapasitesi	9 kN
Ürün ağırlığı	915 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	elektro parlatma yüksek alaşımlı çelik
Yatak malzemesi	Plastik