

Flanş bağlantısı CRFNG-50

Ürün numarası: 161848

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	50
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı Devre Kartları, Hatlar, Elektrik Konnektörleri ve Bobinler hariçtir Alaşım bileşeni olarak 1% 'den fazla bakır içeren metaller kullanım dışıdır. İstisnalar baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konektörleri ve bobinlerdir Kütlece 5% bakırdan daha fazla olan metaller kullanım dışıdır. Baskılı Devre Kartları, Hatlar, Elektrik Konnektörleri ve Bobinler hariçtir Alaşım bileşeni olarak 5% 'den fazla bakır içeren metaller kullanım dışıdır. İstisnalar baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konektörleri ve bobinlerdir Kütlece 5% bakırdan daha fazla olan metaller kullanım dışıdır. İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	526 g
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik