

# Yer baęlantı CRLBN-20/25

Ürün numarası: 161863

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	20/25
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün aęırlığı	82 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Cıvata malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Sigorta malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik