


Filtre LF-1-D-5M-MAXI

Ürün numarası: 162617

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Maksi |
| Seri | D |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 5 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Tasarım | Santrifüj ayırıcılı sinter filtre |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Çalışma basıncı | 0 bar...16 bar |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 3800 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1440 g |
| Montaj türü | Hat kurulumu aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Filtre malzemesi | PE |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC |