


Hassas filtre LFMB-1/2-D-MIDI

Ürün numarası: 162630

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Boyut	Midi
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	elle dönen
Çalışma basıncı	1 bar...16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	1750 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	500 l/dak
Filtre verimliliği	99.99 %
Maks. yoğuşma miktarı	43 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	1.5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Artık yağ içeriği	0.5 mg/m ³
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	PC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	650 g