


# Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-1/4-D-MINI-A

Ürün numarası: 162667

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Boyut                       | Mini                                                         |
| Seri                        | D                                                            |
| Montaj konumu               | dikey +/- 5 °                                                |
| Filtre hassasiyeti          | 0.01 µm                                                      |
| Filtre verimliliği          | 99.9999 %                                                    |
| Su tahliye                  | tam otomatik                                                 |
| Tasarım                     | Elyaf filtre                                                 |
| Maks. yoğuşma miktarı       | 22 ml                                                        |
| Kabuk koruması              | Metal koruyucu kafes                                         |
| Çalışma basıncı             | 1.5 bar...12 bar                                             |
| İşletim ortamı              | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [1:7:2] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı           | 1.5 °C...60 °C                                               |
| Artık yağ içeriği           | 0.01 mg/m³                                                   |
| Ortam sıcaklığı             | -10 °C...60 °C                                               |
| Ürün ağırlığı               | 500 g                                                        |
| Montaj türü                 | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla                                |
| Pnömatik bağlantı 1         | G1/4                                                         |
| Pnömatik bağlantı 2         | G1/4                                                         |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                                                  |
| Filtre malzemesi            | Borosilikat elyaf                                            |
| Gövde malzemesi             | Çinko pres döküm                                             |
| Kabuk malzemesi             | PC                                                           |