


# Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-3/8-D-O-MINI

Ürün numarası: 162688

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | Mini                                                          |
| Seri                                                      | D                                                             |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme                                           |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                                 |
| Filtre hassasiyeti                                        | 40 µm                                                         |
| Su tahliye                                                | elle dönen                                                    |
| Tasarım                                                   | Manometresiz filtre regülatörü                                |
| Maks. yoğunlaşma miktarı                                  | 22 cm³                                                        |
| Kabuk koruması                                            | Metal koruyucu kafes                                          |
| Basınç göstergesi                                         | G1/8 hazırlandı                                               |
| Çalışma basıncı                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                           |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.5 bar...12 bar                                              |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.2 bar                                                       |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1600 l/dak                                                    |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                           |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Depolama sıcaklığı                                        | -10 °C...60 °C                                                |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar  |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                |
| Ürün ağırlığı                                             | 410 g                                                         |
| Montaj türü                                               | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:         |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G3/8                                                          |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G3/8                                                          |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                   |
| Gövde malzemesi                                           | Çinko pres döküm                                              |

| Özellik         | Değer |
|-----------------|-------|
| Kabuk malzemesi | PC    |