


# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-3/8-D-5M-MIDI-A

Ürün numarası: 162781

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Manometreli filtre regülatörü Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yoğuşma miktarı	43 cm <sup>3</sup>
Filtre hassasiyeti	5 µm
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...12 bar
Maks. basınç histerezi	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1700 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [6:8:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1440 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm

Özellik	Değer
Kabuk malzemesi	PC