



# Dağıtım modülü FRM-H-1-D-MAXI

Ürün numarası: 162795

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Dağıtım Modülü
Çalışma basıncı	0.025 MPa...1.6 MPa 0.25 bar...16 bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1-> 2	12300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	776 g
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Pnömatik bağlantı 3	G3/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm