


Açma/kapama valfi HE-1-D-MAXI

Ürün numarası: 162813

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Piston sürgüsü
Çalıştırma türü	manuel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Manuel kumanda	yok
Valf fonksiyonu	3/2 çift bobinli
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
C değeri	25.9 l/sbar
b değeri	0.37
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalize edilmiş)	6500 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla
Montaj konumu	herhangi bir
Akış yönü	tersine çevrilemez
Ürün ağırlığı	796 g
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm