


L-Çabuk Bağlantı Rakoru CRQSL-3/8-10

Ürün numarası: 162876

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 6 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | L şekli İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 1 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -15 °C...120 °C |
| Ürün ağırlığı | 49 g |
| Kullanılabilir hatlar | PFAN |
| Montaj türü | Dış altıgen SW17 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış R3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için |
| Vida dişli muylu malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Gevşetme halkası malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Hortum contası malzemesi | FPM |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |