


# Açma/kapama valfi PVEL-P-124-HP7

Ürün numarası: 1629205

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	L
Nominal genişlik DN	54
Tasarım	Piston sürgüsü
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	doğrudan
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalışma basıncı	0 MPa...4.2 MPa 0 bar...42 bar
Kontrol basıncı	9 bar...42 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	7250 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Kontrol havası bağlantısı 12	G1/4
Pilot hava beslemesi	harici
Piston sürgüsü malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR PE
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım