



# Açma/kapama valfi PVEL-H-124-HP3

Ürün numarası: 1629207

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	L
Nominal genişlik DN	54
Tasarım	Piston sürgüsü
Çalıştırma türü	manuel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir
Geri alma türü	Force-pilot kumandalı
Kontrol türü	doğrudan
Valf fonksiyonu	3/2 çift bobinli
Çalışma basıncı	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	5900 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Piston sürgüsü malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR PE
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım