

Baęlantı Plakası|Taban Plakası PAML-CP-186-HP3-G14

Ürün numarası: 1629300

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	186
Nominal genişlik DN	54
Seri	L
Çalışma basıncı	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:--:] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	4700 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik