



Sürgülü Valf

VBOH-32-G34

Ürün numarası: 1629664

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Çalıştırma türü	manuel
Montaj türü	Hat kurulumu vidalanabilir
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normleştirilmiş)	7691 l/dak
Nominal genişlik	19.3 mm
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İzgara ölçüsü	57.5 mm
Uygulama notu	Lütfen sadece silindirik vida dişli bağlantı elemanlarını vidalayın. Konik vida dişlerinin montajı muhafazaya zarar verebilir ve manşonun sıkışmasına veya arızalanmasına neden olabilir.
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kovan sürgüsü
Kontrol türü	doğrudan
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Çalıştırma kuvveti	70 N
Ürün ağırlığı	183 g
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR