

Yassı silindir DZF-2 1 1/2"- -A-P-A

Ürün numarası: 162978

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.04 in...13 in
Piston çapı	2 1/2"
Piston mili diş ölçüsü	5/8-18 UNF-2A
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	0.4 drc
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Çalışma şekli	çift etkili
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Oval piston
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	0.52 ft-lbf
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	1682 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	1870 N
0 mm strokta hareketli kütle	337 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	22 g
10 mm strok başına ek ağırlık	25 g
0 mm strokta temel ağırlık	1379 g
Pnömatik bağlantı	1/4 NPT
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Piston contası malzemesi	NBR
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik