

Orta Eklem Baęlantı Takımı DAMT-V1-100-A

Ürün numarası: 163530

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	100
Karşılık geldięi norm	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	9 kN
Ürün aęırlığı	2094.8 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vida malzemesi	Çelik galvanize
Eklem baęlantı malzemesi	Galvanize çelik
Baęlama parçası malzemesi	Galvanize çelik
Mil malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik