


Susturucu U-M3

Ürün numarası: 163978
★ Standard-Programm
Üretimden kalkacak ürün

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support
Portal for alternative products.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Ses basıncı seviyesi	65 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme bilgisi, yastıklama ekipmanı	Bronz
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun