

T-Çabuk Bağlantı Rakoru CRQST-M5-4

Ürün numarası: 164200

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	2 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	T şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-15 °C...120 °C
Nominal sıkma torku	1.33 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	17 g
Çıkış sayısı	2
Besleme hattı sayısı	1
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Montaj türü	Dış altıgen SW10
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M5
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Vida dişli muylu malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik
Dış contası malzemesi	FPM yüksek alaşimli paslanmaz çelik
Gevşetme halkası malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik

Özellik	Değer
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik