

# T-Çabuk Bağlantı Rakoru CRQST-1/4-10

Ürün numarası: 164205

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                            |
| Nominal genişlik                        | 5.9 mm                                                              |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                        |
| Tasarım                                 | T şekli<br>İtme-çekme prensibi                                      |
| Hazne boyutu                            | 1                                                                   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                    |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet                               |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Gıdaya uygunluk                         | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                |
| Ortam sıcaklığı                         | -15 °C...120 °C                                                     |
| Ürün ağırlığı                           | 56 g                                                                |
| Çıkış sayısı                            | 2                                                                   |
| Besleme hattı sayısı                    | 1                                                                   |
| Kullanılabilir hatlar                   | PFAN                                                                |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW17                                                    |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış R1/4                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için                                   |
| Vida dişli muylu malzemesi              | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                         |
| Gövde malzemesi                         | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |
| Gevşetme halkası malzemesi              | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |
| Hortum contası malzemesi                | FPM                                                                 |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |
| Destek halkası malzemesi                | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |