

Tek yönlü kavrama ünitesi FLSM-32-R

Ürün numarası: 164237

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Dönüş yönü	Saat yönünde
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	9.96 Nm
Ürün ağırlığı	1500 g
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kovan malzemesi	Sertleştirilmiş çelik
Mil malzemesi	Sertleşen çelik