

Açılı soket PEV-1/4-WD-LED-24

Ürün numarası: 164274

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 175301-803
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED Yeşil LED
Montaj türü	vidalanarak sabitlenmiş
Kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	EN 175301-803'e göre A formu bağlantı şeması
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Merkezi vida M3
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	5
Çalışma gerilimi aralığı DC	15 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	8 A
Kablo bağlantısı	Pg11
İzin verilen kablo çapı	4.5 mm...11 mm
Bağlantı kesiti	0.25 mm²...1.5 mm²
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	Değer kaybını gözlemleyin
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA6 takviyeli
Gövde rengi	şeffaf

Özellik	Değer
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç nikel kaplı kalaylı