

Açılı soket PEV-1/4-WD-LED-230

Ürün numarası: 164275

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 175301-803
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED Yeşil LED
Montaj türü	vidalanarak sabitlenmiş
Kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	EN 175301-803'e göre A formu bağlantı şeması
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Merkezi vida M3
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	5
Çalışma gerilimi aralığı DC	140 V...180 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	150 V...230 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	8 A
Kablo bağlantısı	Pg11
İzin verilen kablo çapı	4.5 mm...11 mm
Bağlantı kesiti	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	Değer kaybını gözlemleyin
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	PA6 takviyeli
Gövde rengi	şeffaf
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç nikel kaplı kalaylı