


Basınç Oransal Regülatör MPPE-3-1/8- -B

Ürün numarası: 164330

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hava verme nominal genişlik	5 mm
Hava tahliye nominal açıklık	5 mm
Çalıştırma türü	elektrikli
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	pilot kumandalı piston kontrol valfi
Güvenlik uyarısı	Emniyet konumu MPPE-B: Besleme kablosunun kopması durumunda çıkış basıncı kumandasız kalır.
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Basınç kontrol aralığı	0 bar...10 bar
Giriş basıncı 1	11 bar...12 bar
Maks. basınç histerezi	0.05 bar
Kapama anahtarlama süresi	220 ms
Açma anahtarlama süresi	140 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Referans gerilimi	10 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Nominal/gerçek değerler	isteğe bağlı olarak: Gerilim tipi 0 - 10 V. Akım tipi 4-20 mA
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	710 g

Özellik	Değer
Elektrik bağlantısı	8 kutuplu M16x0,75 Soket DIN 45326'ya göre yuvarlak tasarım
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Diyafram malzemesi	NBR