


Basınç Oransal Regülatör MPPE-3-1/2- -B

Ürün numarası: 164332

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hava verme nominal genişlik	11 mm
Hava tahliye nominal açıklık	12 mm
Çalıştırma türü	elektrikli
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	pilot kumandalı piston kontrol valfi
Güvenlik uyarısı	Emniyet konumu MPPE-B: Besleme kablosunun kopması durumunda çıkış basıncı kumandasız kalır.
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Basınç kontrol aralığı	0 bar...10 bar
Giriş basıncı 1	11 bar...12 bar
Maks. basınç histerezi	0.05 bar
Kapama anahtarlama süresi	535 ms
Açma anahtarlama süresi	170 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Referans gerilimi	10 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Nominal/gerçek değerler	isteğe bağlı olarak: Gerilim tipi 0 - 10 V. Akım tipi 4-20 mA
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	2400 g

Özellik	Değer
Elektrik bağlantısı	8 kutuplu M16x0,75 Soket DIN 45326'ya göre yuvarlak tasarım
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Diyafram malzemesi	NBR