

# Stoper Silindir STAF-80-40-P-A-R

Ürün numarası: 164894

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	40 mm
Piston çapı	80 mm
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili çeken
Tasarım	Piston Makaralı piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	düzleştirilmiş piston mili
Çalışma basıncı	1 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti	13300 N
Anahtarlama işlemi sırasında izin verilen yanıl kuvvet	4000 N
Ürün ağırlığı	5350 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Makara malzemesi	Çelik