

# Yassı silindir EZH-2,5/9-10-B

Ürün numarası: 164991

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                            | Değer                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Strok                                              | 10 mm                                          |
| Piston çapı                                        | 6 mm<br>eş değer çap                           |
| Sönümleme                                          | sönümleme yok                                  |
| Montaj konumu                                      | herhangi bir                                   |
| Çalışma şekli                                      | baskılayan<br>tek etkili                       |
| Tasarım                                            | Piston<br>kare piston mili                     |
| Konum algılama                                     | Yok                                            |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz                       | kare piston mili                               |
| Çalışma basıncı                                    | 0.28 MPa...0.6 MPa<br>2.8 bar...6 bar          |
| İşletim ortamı                                     | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not              | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                        | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                                     | VDMA24364-B2-L                                 |
| Ortam sıcaklığı                                    | 0 °C...60 °C                                   |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 10 N                                           |
| Teorik min. yay geri alma kuvveti                  | 3 N                                            |
| Teorik maks. yay geri alma kuvveti                 | 4 N                                            |
| Ürün ağırlığı                                      | 11 g                                           |
| Montaj türü                                        | çapraz delikli                                 |
| Pnömatik bağlantı                                  | Geçmeli nipel PK-3                             |
| Kapak malzemesi                                    | Alüminyum                                      |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                  | NBR                                            |
| Gövde malzemesi                                    | Alüminyum                                      |
| Piston mili malzemesi                              | Bakır alaşımı<br>nikel kaplı                   |