

Yassı silindir EZH-5/20-50-B

Ürün numarası: 164994

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	50 mm
Piston çapı	12 mm eş değer çap
Sönümleme	sönümleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Tasarım	Piston kare piston mili
Konum algılama	Yok
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	kare piston mili
Çalışma basıncı	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	49 N
Teorik min. yay geri alma kuvveti	10.6 N
Teorik maks. yay geri alma kuvveti	13.6 N
Ürün ağırlığı	145 g
Montaj türü	çapraz delikli
Pnömatik bağlantı	Geçmeli nipel PK-3
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Piston mili malzemesi	Çelik nikel kaplı