


# Açma/kapama valfi HEE-1/8-D-MINI-24

Ürün numarası: 165068

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Çalışma basıncı                       | 0.25 MPa...1.6 MPa<br>2.5 bar...16 bar                       |
| Örtüşme                               | pozitif kapsama  |
| Bobin karakteristik değerleri         | 24 V DC; 2,5 W   |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları   | +/- 10%  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)               |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu  |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Elektrik bağlantısı                   | C formu<br>Soket<br>DIN EN 175301-803'e göre                 |