

Fiber-Optik Kablo

SOEZ-LLG-RT-0,5-M6X0,75

Ürün numarası: 165356

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüm metodu	Işık kılavuzu Yansıma fotoelektrik yakınlık anahtarı
Ortam sıcaklığı	-20 °C...160 °C
Boyut	M6x0,75
Ürün ağırlığı	34 g
Gövde malzemesi	Pirinç krom kaplama
Ayar aralığı üst sınırı	100 mm
Hareketli kurulum ortam sıcaklığı	-20 °C...120 °C
Koruma türü	IP54
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L