


Bağlantı kablosu KRP-1-24-2,5

Ürün numarası: 165612
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Kablolu CPV valf adası için röle plakası için konnektör soketi.
İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	49 g
Elektriksel bağlantı	2-pinli Soket, açılı
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 26 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 20 V
Müsaade edilen akım değeri	1 A
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo çapı	3,5 mm
Kablo yapısı	2x0,25
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PUR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz