

# Baęlantı kablosu NHSB-A1-15-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Ürün numarası: 1686610

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Koruma hortum uzunluęu	15 m
Montaj konumu	herhangi bir
Dış mekanda kullanım	IEC 60654-1'e göre hava koşullarına karşı korumalı konumlar sınıfı C1
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Baęıl nem	% 5 - 100 yoęuşma
Koruma türü	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Elektrik baęlantısı 1	Düz soket, 3 kutuplu
Elektrik baęlantısı 2	açık uçlu, 3 damarlı
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün
Pnömatik baęlantı	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Min. kablo bükülme yarıçapı	100 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Ürün aęırlığı	3750 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Koruma hortumu malzemesi	PA
Koruma hortumu vidalı baęlantı malzemesi	PA
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE