

Küresel vana
VZBA-3/8"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T
Ürün numarası: 1686632

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	2 yollu küresel vana
Çalıştırma türü	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	Rp3/8
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
Flanş delik delme şablonu	F03 F04
İç çap	12 mm
Nominal genişlik DN	10
Valf fonksiyonu	2/2
Manuel kumanda	yok
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	63
Çalıştırma torku	6 Nm
Standarta dayalı	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Ortam	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su - su buharı değil nötr sıvılar Talep üzerine başka diğer akışkanlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...200 °C
Akış Kv	10 m³/sa
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gövde malzeme numarası	1.4408

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PTFE PTFE takviyeli
Bilye malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Bilye malzeme numarası	1.4408
Mil malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Mil malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	650 g
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet