


**Küresel vana**  
**VZBA-11/2"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T**  
Ürün numarası: 1692229

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                            | Değer                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                            | 3 yollu küresel vana<br>T delik                                                                                                             |
| Çalıştırma türü                    | mekanik                                                                                                                                     |
| Sızdırmazlık prensibi              | yumuşak                                                                                                                                     |
| Montaj konumu                      | herhangi bir                                                                                                                                |
| Montaj türü                        | Hat kurulumu                                                                                                                                |
| Bağlantı rakoru                    | Rp1 1/2                                                                                                                                     |
| Anahtarlama konumu göstergesi      | Kızak yönü = akış yönü                                                                                                                      |
| Flanş delik delme şablonu          | F04<br>F05                                                                                                                                  |
| İç çap                             | 31.8 mm                                                                                                                                     |
| Nominal genişlik DN                | 40                                                                                                                                          |
| Valf fonksiyonu                    | 3/2                                                                                                                                         |
| Manuel kumanda                     | yok                                                                                                                                         |
| Akış yönü                          | tersine çevrilebilir                                                                                                                        |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 63                                                                                                                                          |
| Çalıştırma torku                   | 42 Nm                                                                                                                                       |
| Standarta dayalı                   | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                                      |
| Ortam                              | ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar<br>Su - su buharı değil<br>nötr sıvılar<br>Talep üzerine başka diğer akışkanlar |
| Akışkan sıcaklığı                  | -10 °C...200 °C                                                                                                                             |
| Akış hızı Kv, T tipi köşe          | 30 m³/sa                                                                                                                                    |
| Akış hızı Kv, T tipi düz           | 62 m³/sa                                                                                                                                    |
| Malzeme hakkında not               | RoHS uyumlu                                                                                                                                 |
| LABS uygunluğu                     | VDMA24364 Zone III                                                                                                                          |
| Gövde malzemesi                    | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                                                                                             |

| Özellik                             | Değer                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gövde malzeme numarası              | 1.4408                                                             |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi   | PTFE<br>PTFE takviyeli                                             |
| Bilye malzemesi                     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                    |
| Bilye malzeme numarası              | 1.4408                                                             |
| Mil malzemesi                       | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                    |
| Mil malzeme numarası                | 1.4401                                                             |
| Ürün ağırlığı                       | 3800 g                                                             |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | AB basınçlı ekipman direktifine göre                               |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri             |
| Patlamaya karşı koruma              | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK         | 3 - yoğun korozyona maruziyet                                      |