

Ađır yk yataklaması

HD-18- -

rn numarası: 170025


FESTO

Konfigrasyonu yapılabilir.

To configure first add product to the basket.

Depending on configuration, the technical data given on the data sheet and the relevant accessories might not match exactly for this product.

Products to be discontinued. Available until 2009.



Temsilli rnek

Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

zellik	Deęer
Byklk	18
Strok	10 ... 1.810 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Tahriksiz kılvez eksen
Max. Hız	3 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Kuvvet F _y	1.820 N
Max. kuvvet F _z	1.820 N
Max. tork M _x	70 Nm
Max. tork M _y	115 Nm
Max. tork M _z	112 Nm
Hareket eden ktle	450 g
0 mm strokda hareket eden ktle	450 g
10 mm strok başına gelen ek aęırlık	72 g
0 mm strokda ana aęırlık	2.950 g
Yataklama elemanı iin malzeme bilgisi	elik
Gvde iin malzeme bilgisi	İřlenmiř alminyum alıřımlı eloksal kaplama