


Açma/kapama valfi HE-D-MAXI

Ürün numarası: 170683

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Tasarım | Piston sürgüsü |
| Çalıştırma türü | manuel |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılamaz |
| Manuel kumanda | yok |
| Valf fonksiyonu | 3/2 çift bobinli |
| Çalışma basıncı | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Montaj türü | Hat kurulumu aksesuarlarla |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Ürün ağırlığı | 796 g |
| Pnömatik bağlantı 3 | G3/8 |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |