


Elektrikli Basınç Regülatörü PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-4

Ürün numarası: 1709135

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	90
Nominal genişlik DN	24
Seri	L
Montaj konumu	dikey
Çalıştırma türü	elektrikli
Tasarım	elektrikle ayarlanabilen regülatör
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile
Çalışma basıncı	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...20 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Analog çıkış sinyal aralığı	0 - 10 V
Analog giriş sinyal aralığı	0 - 10 V
Nominal/gerçek değerler	Gerilim tipi 0 - 10 V.
Ruhsat	Özel Ekipman Tip Test Belgelendirmesi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	6100 g
Elektrik bağlantısı IN	Soket M12, 5 kutuplu A kodlu
Elektrik bağlantısı OUT	Soket M12, 5 kutuplu A kodlu
Montaj türü	bakım ünitesinde aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 11	G1/4

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 2	G1
Pnömatik bağlantı 22	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pnömatik bağlantı 82	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Alt kapak malzemesi	Alüminyum, eloksallı
Yay malzemesi	yay çeliği
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı