

T-Adaptör FB-TA-M12-5POL

Ürün numarası: 171175

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile
Ürün ağırlığı	59 g
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu M12x1 / M12x1 Soketler / soketler
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Akım taşıma kapasitesi	4 A
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L