

Kartuş QSP10-4

Ürün numarası: 172972

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Vida dişli muyluda conta türü | O-ring |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz şekil İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Montaj türü | Sabitleme pimi |
| Pnömatik bağlantı 1 | Kartuş 10 mm |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |