


Körleme
QSP17-PTB
Ürün numarası: 172996

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	4.7 g
Montaj türü	Sabitleme pimi
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 17 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA
Hortum contası malzemesi	NBR